

**Garant****VC.T 160404, Laji: HB7315-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	261372 HB7315-1
GTIN	4062406770075
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

VC.T 160404 HB7315-1 Laji: HB7315-1  
lastunmurtaja: AF  
Toleranssi: G  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 600 m/min

### Tekninen kuvaus

Syöttö $f$	0,03 - 0,25 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Toleranssi	G
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	VCGT 160404
lastunmurtaja	AF

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Laji	HB7315-1
Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	N
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 600 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä