

**Garant****ZCMX 10T304, Laji: HBZ035**

## Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 268433 HBZ035 |
| GTIN         | 4062406770112 |
| Tuoteluokka  | 21E           |

## Kuvaus

**Malli:**

Yleiskäyttöinen keskikarkea materiaali PVD-pinnoitteella. Ensisijainen valinta sorvaus- ja poraussovelluksiin.

sopii työkalun Ø:lle  $D_c$ : 20 mm

Laji: HBZ035

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Syöttö, jyräntä: 0,1 - 0,3 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,12 mm

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 190 m/min

## Tekninen kuvaus

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Laji                            | HBZ035            |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,4 - 2 mm        |
| Lastuava aine                   | KM                |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 50 - 190 m/min    |
| Koneistusehto                   | kevyesti hakkaava |

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Syöttö, jysintä                     | 0,1 - 0,3 mm                    |
| Nirkon säde                         | 0,4 mm                          |
| Pääkäyttöalue                       | P                               |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys     | Viimeistely                     |
| Vaihtojen/terien lukumäärä          | 2                               |
| ISO-koodi-kääntöterä                | ZCMX 10T304                     |
| Syöttö, poraus                      | 0,03 - 0,12 mm                  |
| sopii työkalun Ø:lle D <sub>c</sub> | 20 mm                           |
| Tuotetyyppi                         | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |