

Garant**ZCMX 10T304, Laji: HBZ120****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 268433 HBZ120 |
| GTIN | 4062406770129 |
| Tuoteluokka | 21E |

Kuvaus

ZCMX 10T304 HBZ120 Laji: HBZ120

Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 2 mm

Syöttö, jysintä: 0,1 - 0,3 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,12 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 200 m/min**Tekninen kuvaus**

| | |
|----------------------------|----------------|
| ISO-koodi-kääntöterä | ZCMX 10T304 |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| Syöttö, jysintä | 0,1 - 0,3 mm |
| Syöttö, poraus | 0,03 - 0,12 mm |
| Laji | HBZ120 |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Lastuamissyvyys a_p | 0,4 - 2 mm |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Pääkäyttöalue | M |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 90 - 200 m/min |
| Lastuava aine | KM |
| sopii työkalun Ø:lle D_c | 20 mm |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |