

Garant**ZCMX 10T304, Laji: HBZ030**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268433 HBZ030
GTIN	4062406770105
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

Malli:

Kovempi perusmateriaali pitemmälle käyttöiälle ohuella CVD-pinnoitteella. Erityisesti taso- ja pituussorvaukseen.

sopii työkalun Ø:lle D_c : 20 mm

Laji: HBZ030

Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 2 mm

Syöttö, jysintä: 0,1 - 0,3 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,12 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 200 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 10T304
Lastuava aine	KM

Syöttö, poraus	0,03 - 0,12 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm
Pääkäyttöalue	P
Laji	HBZ030
Syöttö, jysintä	0,1 - 0,3 mm
Koneistusehto	jatkuva
sopii työkalun Ø:lle D_c	20 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä