

Garant**ZCMX 10T304, Laji: HBZ025**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 268433 HBZ025 |
| GTIN | 4062406770099 |
| Tuoteluokka | 21E |

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen keskikarkea materiaali PVD-pinnoitteella. Ensisijainen valinta sorvaus- ja poraussovelluksiin.

sopii työkalun Ø:lle D_c : 20 mm

Laji: HBZ025

Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 2 mm

Syöttö, jyräntä: 0,1 - 0,3 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,12 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 210 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Lastuava aine | KM |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Syöttö, jyräntä | 0,1 - 0,3 mm |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ISO-koodi-kääntöterä | ZCMX 10T304 |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 90 - 210 m/min |
| Syöttö, poraus | 0,03 - 0,12 mm |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,4 - 2 mm |
| Pääkäyttöalue | P |
| Laji | HBZ025 |
| Koneistusehto | jatkuva |
| sopii työkalun Ø:lle D_c | 20 mm |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |