

Garant**ZCMX 130404, Laji: HBZ030**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268443 HBZ030
GTIN	4062406770150
Tuoteluokka	21K

Kuvaus

Malli:

Kovempi perusmateriaali pitemmälle käyttöiälle ohuella CVD-pinnoitteella. Erityisesti taso- ja pituussorvaukseen.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 130404
Syöttö f poraus	0,03 - 0,12 mm
Laji	HBZ030
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f sorvaus	0,1 - 0,3 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 200 m/min
Pääkäyttöalue	P

sopii työkalun Ø:lle D_c

25 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä