

Garant**ZCMX 130404, Laji: HBZ140**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268443 HBZ140
GTIN	4062406770181
Tuoteluokka	21K

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen keskikarkea materiaali PVD-pinnoitteella. Ensisijainen valinta sorvaus- ja poraussovelluksiin.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 130404
Syöttö f sorvaus	0,1 - 0,3 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	M
Syöttö f poraus	0,03 - 0,12 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 190 m/min
Laji	HBZ140

sopii työkalun Ø:lle D_c

25 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä