

Garant**ZCMX 130404, Laji: HBZ025**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268443 HBZ025
GTIN	4062406770143
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen keskikarkea materiaali PVD-pinnoitteella. Ensisijainen valinta sorvaus- ja poraussovelluksiin.

Tekninen kuvaus

Syöttö f poraus	0,03 - 0,12 mm
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f sorvaus	0,1 - 0,3 mm
Laji	HBZ025
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 210 m/min

ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 130404
sopii työkalun Ø:lle D _c	25 mm
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä