

Garant**ZCMX 130404, Laji: HBZ035**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268443 HBZ035
GTIN	4062406770167
Tuoteluokka	21K

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen keskikarkea materiaali PVD-pinnoitteella. Ensisijainen valinta sorvaus- ja poraussovelluksiin.

Tekninen kuvaus

Laji	HBZ035
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 190 m/min
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f sorvaus	0,1 - 0,3 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 130404
Syöttö f poraus	0,03 - 0,12 mm
Nirkon säde	0,4 mm

Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm
sopii työkalun Ø:lle D_c	25 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä