

Garant**Pistoterä, Neutraali, Lehden kork. h5 / pistoleveys w: 19/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273781 19/2
GTIN	4062406769895
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Käyttö:**

Yhdessä pistoterien nro 273656 – 273749 kanssa.

Sopii:

Pidike nro 273984 – 273994 tai 319132 – 319133 (VDI-pidike).

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Huomautus:

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

Tekninen kuvaus

Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	40 mm
Lehden korkeus h ₅	19 mm
Pistoleveys w	2 mm
Kokonaispituus L	96 mm
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjäähdytys	ei
Järjestelmäavain	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	ei

Tuotetyyppi

Pistoarvo