

**Garant****Pistoterä, Neutraali, Lehden kork. h5 / pistoleveys w: 32/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273781 32/4
GTIN	4062406770358
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Käyttö:**

Yhdessä pistoterien nro 273656 – 273749 kanssa.

**Sopii:**

Pidike nro 273984 – 273994 tai 319132 – 319133 (VDI-pidike).

**Huom:**

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

**Huomautus:**

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

**Tekninen kuvaus**

Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	110 mm
Pistoleveys w	4 mm
Lehden korkeus h <sub>5</sub>	32 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjäähdytys	ei
Järjestelmäavain	kyllä
aksiaalinen pisto mahdollinen	ei

Tuotetyyppi

Pistoarvo