

Garant**TKM-pallopääjyrsin, pinnoittamaton, Ø DC: 2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	207106 2
GTIN	4045197540447
Tuoteluokka	11X

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	2
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,011 mm
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	6 mm
Syöttö f_z kopiojyrsintään teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,013 mm
Kavennuksen Ø D_1	1,92 mm
Terän Ø D_c	2 mm
varren Ø D_s	6 mm
Kokonaispituus L	50 mm
Terän pituus L_c	2 mm
Nousukulma	30 astetta
Säde R	1 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora

Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Varsi	DIN 6535 HA
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	230 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	140 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	35 m/min	M
GG(G)	soveltuu	70 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	160 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------