



Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille, TiN-pinnoite, 1/4 tuumaa lyhyt, Torx®-profiili: TX8



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 631833 TX8 |
| GTIN | 4000896037124 |
| Tuoteluokka | 630 |

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

TiN-pinnoitetut terät mahdollistavat äärimmäisen suuren pitävyyden ja hankauksenkeston.

Optimoitu korroosiosuoja.

Käyttö:

Soveltuu optimaalisesti jatkuvaan kuormitukseen kuten esim. sarjaruuvaukseen.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniteräs, TiN-pinnoite.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| vääntöpuolen Ø | 12 mm |
| Torx®-profiili | TX8 |
| Profiilimitta A | 2,3 mm |
| Pituus | 28 mm |
| Vääntönelikulma | 1/4 tuuma |
| Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä |
| Pinta | TiN |

Tuotetyyppi

Avainhylsy