

**Käsiniittaustyökalu GBM 40-R, Tyyppi: GBM40R****Tilaustiedot**

Tilausnumero	770270 GBM40R
GTIN	4007081092494
Tuoteluokka	74A

Kuvaus**Malli:**

Kompakti malli takaa hyvän pääsyn työkappaleeseen. Erittäin hyvä voimansiirto räikkätoiminnolla. Kierretuurnien ja suukappalien nopea vaihto ilman työkaluja.

Toimituksen sisältö:

Suukappaleet / kierretuurnat M5; M6; M8 ja M10. Stabiilissa muovikotelossa.

Kokonaispituus: 212 mm

Sokkoniittimuttereille, kaikki raaka-aineet: M3 – M10

Sokkoniittimuttereille, teräs/alumiini: M3 – M12

Paino: 1250 g

Tekninen kuvaus

Sokkoniittimuttereille, kaikki raaka-aineet	M3 – M10
Valmistajamerkintä	GBM 40-R
Kokonaispituus	212 mm
Sokkoniittimuttereille, teräs/alumiini	M3 – M12
Paino	1250 g

Tuotetyyppi

Käsi­käyt­­töiset niitta­spihdit