

**Garant****Kovametallikärkinen betonipora, Poran Ø: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	786070 8
GTIN	4062406773434
Tuoteluokka	71C

**Kuvaus****Malli:**

Sitkeänkovat kovametallikärjet, jotka on juotettu korkeassa lämpötilassa. Epäsymmetrinen uranmuoto hyvään porauspurun siirtoon.

**Isku- ja vakiorakoneet** – luja kovametallinen leikkuuterä.

**Käyttö:**

Tarkoitettu lähinnä **tulppareikien poraamiseen iskuporakoneella** betoniin, seinärakenteisiin, luonnonkiviin ja tekokiviin.

Myös kova- ja pehmytputun, muovien, akryylin ja keramiikan tavanomaiseen poraamiseen. Soveltuu leikkuunkorjauksen ansiosta myös karkaistun teräksen poraamiseen.

**Tekninen kuvaus**

Poran Ø	8 mm
Varren Ø	8 mm
Kierukkaosan pituus	80 mm
Kokonaispituus	120 mm
Lastuava aine	KM
Standardi	ISO 5468
Standardi	DIN 8039
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	Lieriövarsi.
Tuotetyyppi	Kivipora

