

Garant**Kovametallinen betoniporasarja, Porien lukumäärä: 5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	786078 5
GTIN	4062406773489
Tuoteluokka	71C

Kuvaus**Malli:**

Sitkeänkovat kovametallikärjet, jotka on juotettu korkeassa lämpötilassa. Epäsymmetrinen uranmuoto hyvään porauspurun siirtoon.

Isku- ja vakioporakoneet – luja kovametallinen leikkuuterä.

Käyttö:

Tarkoitettu lähinnä **tulppareikien poraamiseen iskuporakoneella** betoniin, seinärakenteisiin, luonnonkiviin ja tekokiviin.

Myös kova- ja pehmytpuun, muovien, akryylin ja keramiikan tavanomaiseen poraamiseen.

Soveltuu leikkuunkorjauksen ansiosta myös karkaistun teräksen poraamiseen.

Sisältö:

Pora nro 786070: à 1 kpl kokoja 4; 5; 6; 8; 10

Tekninen kuvaus

Porien lukumäärä	5
Lastuava aine	KM
Standardi	ISO 5468
Standardi	DIN 8039

Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	Lieriövarsi.
Tuotetyyppi	Kivipora

Tarvikkeet

Kovametallikärkinen betonipora Poran Ø 4 mm	786070 4
Kovametallikärkinen betonipora Poran Ø 5 mm	786070 5
Kovametallikärkinen betonipora Poran Ø 6 mm	786070 6
Kovametallikärkinen betonipora Poran Ø 8 mm	786070 8
Kovametallikärkinen betonipora Poran Ø 10 mm	786070 10