



Kiintolenkkiavainsarja, Avainten määrä: 22



Tilaustiedot

Tilausnumero	613810 22
GTIN	4013288221087
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Sopii erityisen hyvin ahtaisiin kohteisiin. 7,5 astetta kallistetun kidan ja kaksinkertaisen kuusiokulmageometrian yhdistelmän ansiosta saadaan aikaan kaksinkertainen määrä asetuskohtia. Kidan pieni palautuskulma tarttuu ruuvista 15 asteen välein.

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Toimituksen sisältö:

à 1 kiintolenkkiavain nro 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Koot 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 613610

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	22
----------------	----

Renkaan asento	15 astetta
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mattakromattu
Mittajärjestelmä metrinen	kyllä
Mittajärjestelmä tuuma	ei
Pitkä malli	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain

Tarvikkeet

Kiintolenkkiavain Avainkoko 5,5 mm	613800 5,5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 6 mm	613800 6
Kiintolenkkiavain Avainkoko 7 mm	613800 7
Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm	613800 8
Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613800 10
Kiintolenkkiavain Avainkoko 11 mm	613800 11
Kiintolenkkiavain Avainkoko 12 mm	613800 12
Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613800 13
Kiintolenkkiavain Avainkoko 14 mm	613800 14
Kiintolenkkiavain Avainkoko 15 mm	613800 15
Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613800 16
Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm	613800 17
Kiintolenkkiavain Avainkoko 18 mm	613800 18
Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm	613800 19
Kiintolenkkiavain Avainkoko 20 mm	613800 20
Kiintolenkkiavain Avainkoko 21 mm	613800 21
Kiintolenkkiavain Avainkoko 22 mm	613800 22
Kiintolenkkiavain Avainkoko 24 mm	613800 24
Kiintolenkkiavain Avainkoko 27 mm	613800 27

Kiintolenkkiavain Avainkoko 30 mm	613800 30
Kiintolenkkiavain Avainkoko 32 mm	613800 32