



## Asennustyökalusarja, 15 osaa työkalulaukussa, Osien lkm: 15



### Tilaustiedot

Tilausnumero	686006 15
GTIN	4062406773526
Tuoteluokka	66H

### Kuvaus

#### Malli:

Käytännöllisillä työkaluvalikoimilla varustetut laadukkaat tekstiilitaskut päivittäiseen työhön.

#### Toimituksen sisältö:

Ruuvimeisseli urakantaruuveille: à 1 kpl nro 660701 koko 2,5; 3; 3,5; 4

Pozidriv-ruuvitaltta: à 1 kpl nro 668401 koko 0, 1, 2

Linjapihdit: 1 kpl nro 702995 koko 180

Vesipumppupihdit: 1 kpl nro 706145 koko 250

Sivuleikkuri: 1 kpl nro 725245 koko 160

Lukkosepänpasara: 1 kpl nro 750125 koko 300

Jakoavain: 1 kpl nro 813961 koko 200

Yleisveitsi: 1 kpl nro 845039 koko 160

LED-taskulamppu: 1 kpl nro 081437 koko BLACK

Teleskooppimagneettipidin: 1 kpl nro 081650

Kankainen työkalulaukku, pistokiinnitys: 1 kpl nro 692257 koko 1

#### Huomautus:

**Työkalut toimitetaan irrallaan.**

### Tekninen kuvaus

Osien määrä	15
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta

Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Työkalusarja

## Tarvikkeet

Sivuleikkuri, kiiltävä, kahvoissa kuoret Kokonaispituus 160 mm	725245 160
Yleispihdit vanadiinia, kiiltävät, 2-komponenttikahvankuoret Kokonaispituus 180 mm	702995 180
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 1	668401 1
Kankainen työkalulaukku, pistokiinnitys Tyyppi 1	692257 1
LED-taskulamppusis. paristot Väri BLACK	081437 BLACK
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 2,5 mm	660701 2,5
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 3,5 mm	660701 3,5
Lukkosepänpaino Paino ilman vartta 300 g	750125 300
Jakoavain, kahvankuoret Kokonaispituus 200 mm	813961 200
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 2	668401 2
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 4 mm	660701 4
Teleskooppimagneettinostin	081650
Yleisveitsi, sinkkipainevalukahva 18 mm Kokonaispituus 160 mm	845039 160
Vesipumppupihdit, mustatut, kahvoissa kuoret Kokonaispituus 250 mm	706145 250
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 0	668401 0
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 3 mm	660701 3