

Garant**GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPITIMEN VARSİ VÄRİNÄÄ VAIMENTAVA, 15×D,
Järjestelmän / varren Ø: GL/16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264874 GL/16
GTIN	4062406770198
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Varressa kovametallivahvike

Toimituksen sisältö:

Supistusadapteri jäähdytysnesteliittimeen.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

$D_{min} = 1/2$ varren Ø + keskisiirtymä L_3 leikkuupää.

SisäSORVAUSPITIMEN mukava asetus teräpäällä nro 265001.

Sisäjäähdytys: kyllä

Järjestelmä: GL

Kokonaispituus L: 268 mm

kiinnittämätön leveys S: 102 mm

suositeltu kiinnityspituus: 64 mm

Asennusruuvisarja: 269026 1

Tekninen kuvaus

Asennusruuvisarja	269026 1
suositeltu kiinnityspituus	64 mm
Järjestelmä	GL
kiinnittämätön leveys S	102 mm
Kokonaispituus L	268 mm
Sarja	Master Mute

SisäSORVAUSSYVYYS enint.	15xD
TÄRINÄ	vaimennettu
SisäjÄÄHDYTYS	kyllä
Tuotetyyppi	SORVAUSPITIMEN perusrunko