



Asennustyökalusarja, 59 osaa työkalurepussa, Osien lkm: 59



Tilaustiedot

Tilausnumero	686016 59
GTIN	4062406773199
Tuoteluokka	66H

Kuvaus

Malli:

Käytännöllisillä työkaluvalikoimilla varustetut laadukkaat tekstiilitaskut päivittäiseen työhön.

Toimituksen sisältö:

Työntömitta: 1 kpl nro 410625 koko 150

Rullamitta: 1 kpl nro 462010 koko 5

Kaksipäinen kiintoavain: à 1 kpl nro 610950 koko 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19

Kuusiokulmaruuvimeisselisarja, pitkä, kuulapää: 1 kpl nro 627225 koko 9 (1,5 – 10 mm)

Hylsyavainsarja, 1/4 tuumaa: 1 kpl nro 630368 koko 6 (29-osainen)

Ruuvimeisseli urakantaruuveille: à 1 kpl nro 660701 koko 3, 4, 7

Ruuvinväännin Phillips-ruuveille: à 1 kpl nro 668401 koko 0, 1, 2

Linjapihdit: 1 kpl nro 702995 koko 180

Vesipumppupihdit: 1 kpl nro 706145 koko 250

Kärkipihdit, taivutetut: 1 kpl nro 713595 koko 200

Sivuleikkuri: 1 kpl nro 725245 koko 160

Lukkosepänavasara: 1 kpl nro 750125 koko 300

Jakoavain: 1 kpl nro 813961 koko 200

Yleisveitsi: 1 kpl nro 845039 koko 160

LED-taskulamppu: 1 kpl nro 081437 koko BLACK

Kankainen työkalureppu: 1 kpl nro 692267 koko 1

Huomautus:

Työkalut toimitetaan irrallaan.

Tekninen kuvaus

Osien määrä	59
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Työkalusarja

Tarvikkeet

Yleisveitsi, sinkkipainevalukahva 18 mm Kokonaispituus 160 mm	845039 160
Sivuleikkuri, kiiltävä, kahvoissa kuoret Kokonaispituus 160 mm	725245 160
Kankainen työkalureppu Tyyppi 1	692267 1
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 3 mm	660701 3
Kärkipihdit – taivutetut, sileät, tartuntakahvat Kokonaispituus 200 mm	713595 200
LED-taskulamppusis. paristot Väri BLACK	081437 BLACK
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 18X19 mm	610950 18X19
Kuusiokoloavainsarja, taivutettuneklattu Ruuvinvääntimien lkm. 9	627225 9
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 7 mm	660701 7
Työntömittajousilukitus Mittausalue 150 mm	410625 150
Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 29 osaa Tyyppi 6	630368 6
Rullamitta nauhan pituus 5 m	462010 5

Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 1	668401 1
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 2	668401 2
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 8X9 mm	610950 8X9
Vesipumppupihdit, mustatut, kahvoissa kuoret Kokonaispituus 250 mm	706145 250
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 16X17 mm	610950 16X17
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 0	668401 0
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 10X11 mm	610950 10X11
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 12X13 mm	610950 12X13
Yleispihdit vanadiinia, kiiltävät, 2- komponenttikahvankuoret Kokonaispituus 180 mm	702995 180
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 4 mm	660701 4
Lukkosepänvasara Paino ilman vartta 300 g	750125 300
Jakoavain, kahvankuoret Kokonaispituus 200 mm	813961 200