

Garant**GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPITIMEN VARSİ VÄRİNÄÄ VAIMENTAVA, 15×D,
Järjestelmän / varren Ø: QC/20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264898 QC/20
GTIN	4062406770204
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Varressa kovametallivahvike

Toimituksen sisältö:

Supistusadapteri jäähdytysnesteliittimeen.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

$D_{min} = 1/2$ varren Ø + H + keskisiirtymä L_3 leikkuupää.

SisäSORVAUSPITIMEN mukava asetus teräpäällä nro 265001.

Sisäjäähdytys: kyllä

Järjestelmä: QC

Kokonaispituus L: 340 mm

kiinnittämätön leveys S: 118 mm

suositeltu kiinnityspituus: 80 mm

Asennusruuvisarja: 269026 1

Tekninen kuvaus

Jäähdytysaineliitännän pistoliitin	269208
Järjestelmä	QC
Korkeapaineen liitântäletku	269207
kiinnittämätön leveys S	118 mm
suositeltu kiinnityspituus	80 mm
Asennusruuvisarja	269026 1

Kokonaispituus L	340 mm
Sarja	Master Mute
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	15×D
Tärinä	vaimennettu
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SORVAUSPITIMEN perusrunko