

Garant**GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPITIMEN varsi värinää vaimentava, 15×D,
Järjestelmän / varren Ø: QC/25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264898 QC/25
GTIN	4062406773618
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Varressa kovametallivahvike

Toimituksen sisältö:

Supistusadapteri jäähdytysnesteliittimeen.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

$D_{min} = 1/2$ varren Ø + H + keskisiirtymä L_3 leikkuupää.

SisäSORVAUSPITIMEN mukava asetus teräpäällä nro 265001.

Sisäjäähdytys: kyllä

Järjestelmä: QC

Kokonaispituus L: 430 mm

Perusrungon keskisiirtymä H: 2,5 mm

kiinnittämätön leveys S: 145 mm

suositeltu kiinnityspituus: 100 mm

Asennusruuvisarja: 269026 1

Tekninen kuvaus

Asennusruuvisarja	269026 1
kiinnittämätön leveys S	145 mm
Järjestelmä	QC
Perusrungon keskisiirtymä H	2,5 mm
Jäähdytysaineliitännän pistoliitin	269208

suositeltu kiinnityspituus	100 mm
Korkeapaineen liitântäletku	269207
Kokonaispituus L	430 mm
Sarja	Master Mute
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	15×D
Tärinä	vaimennettu
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SORVAUSPITIMEN perusrunko