

**Garant****GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPITIMEN Varsi värinää vaimentava, 15xD,  
Järjestelmän / varren Ø: QC/32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264898 QC/32
GTIN	4062406773625
Tuoteluokka	29E

**Kuvaus****Malli:**

Varressa kovametallivahvike

**Toimituksen sisältö:**

Supistusadapteri jäähdytysnesteliittimeen.

**Huomautus:**

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

$D_{min} = 1/2$  varren  $\varnothing + H +$  keskisiirtymä  $L_3$  leikkuupää.

SisäSORVAUSPITIMEN mukava asetus teräpäällä nro 265001.

Sisäjäähdytys: kyllä

Järjestelmä: QC

Kokonaispituus L: 544 mm

Perusrungon keskisiirtymä H: 6 mm

kiinnittämätön leveys S: 179 mm

suositeltu kiinnityspituus: 128 mm

Asennusruuvisarja: 269026 1

**Tekninen kuvaus**

Perusrungon keskisiirtymä H	6 mm
Asennusruuvisarja	269026 1
kiinnittämätön leveys S	179 mm
Korkeapaineen liitäntäletku	269207
Jäähdytysaineliitännän pistoliitin	269208
Järjestelmä	QC

suositeltu kiinnityspituus	128 mm
Kokonaispituus L	544 mm
Sarja	Master Mute
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	15×D
Tärinä	vaimennettu
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SORVAUSPITIMEN perusrunko