

Garant**GARANT Master Mute -sisäSORVAUSPITIMEN VARSİ VÄRİNÄÄ VAIMENTAVA, 15×D,
Järjestelmän / varren Ø: DM/60****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264938 DM/60
GTIN	4062406773656
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Varressa kovametallivahvike

Toimituksen sisältö:

Supistusadapteri jäähdytysnesteliittimeen.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

$D_{min} = 1/2$ varren Ø + H + keskisiirtymä L_3 leikkuupää.

SisäSORVAUSPITIMEN mukava asetus teräpäällä nro 265001.

Sisäjäähdytys: kyllä

Järjestelmä: DM

Kokonaispituus L: 1040 mm

Perusrungon keskisiirtymä H: 10 mm

kiinnittämätön leveys S: 333 mm

suositeltu kiinnityspituus: 240 mm

Asennusruuvisarja: 269026 3

Tekninen kuvaus

Perusrungon keskisiirtymä H	10 mm
Korkeapaineen liitäntäletku	269207
kiinnittämätön leveys S	333 mm
Järjestelmä	DM
suositeltu kiinnityspituus	240 mm

Asennusruuvisarja	269026 3
Jäähdytysaineliitännän pistoliitin	269208
Kokonaispituus L	1040 mm
Sarja	Master Mute
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	15×D
Tärinä	vaimennettu
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SORVAUSPITIMEN perusrunko