

Garant**GARANT Master Mute -sisäorvauspitimen varsi värinää vaimentava, 15xD,
Järjestelmän / varren Ø: DM/40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264938 DM/40
GTIN	4062406773632
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Varressa kovametallivahvike

Toimituksen sisältö:

Supistusadapteri jäähdytysnesteliittimeen.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

$D_{min} = 1/2$ varren Ø + H + keskisiirtymä L_3 leikkuupää.

Sisäorvauspitimen mukava asetus teräpäällä nro 265001.

Sisäjähdytys: kyllä

Järjestelmä: DM

Kokonaispituus L: 668 mm

kiinnittämätön leveys S: 224 mm

suositeltu kiinnityspituus: 160 mm

Asennusruuvisarja: 269026 3

Tekninen kuvaus

Järjestelmä	DM
kiinnittämätön leveys S	224 mm
Asennusruuvisarja	269026 3
Jäähdytysaineliitännän pistoliitin	269208
suositeltu kiinnityspituus	160 mm
Korkeapaineen liitännätletku	269207

Kokonaispituus L	668 mm
Sarja	Master Mute
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	15×D
Tärinä	vaimennettu
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SORVAUSPITIMEN perusrunko