

Garant GRIDLINE

**ESD-vetolaatikko, 12×20G, laatikoiden etukorkeus: 100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972035 100
GTIN	4062406769789
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, tukeva teräsrakenne, kantavuus 75 kg. Alumiiniset vetimet. Vetolaatikot, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

**Sopii:**

Kaikki ESD-rungot 16G.

**Pintakäsittely:**

Laatikostorunko ja etuosa vaaleanharmaat RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

**Tekninen kuvaus**

Etukorkeus	100 mm
Hyötysyvyys G	20
Hyötyleveys G	12
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Hyötykorkeus	75 mm
Hyötysyvyys	500 mm
Hyötyleveys	300 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei

Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	12×20G
Tuotetyyppi	Laatikko