

Garant GRIDLINE

**ESD-vetolaatikko, 12×20G, laatikoiden etukorkeus: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972035 150
GTIN	4062406769802
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, tukeva teräsrakenne, kantavuus 75 kg. Alumiiniset vetimet. Vetolaatikot, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

**Sopii:**

Kaikki ESD-rungot 16G.

**Pintakäsittely:**

Laatikostorunko ja etuosa vaaleanharmaat RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

**Tekninen kuvaus**

Etukorkeus	150 mm
Hyötyleveys G	12
Hyötykorkeus	125 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Hyötyleveys	300 mm
Hyötysyvyys	500 mm

Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	12×20G
Tuotetyppi	Laatikko