

Garant GRIDLINE

**ESD-laatikostorunko 16G varustetaan itse vetolaatikoilla siirrettävät,  
12x20G, Rungon korkeus: 500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972032 500
GTIN	4062406769758
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Tukeva teräksinen laatikostorunko. **100-prosenttisesti kokoneen ulosvedettäviin vetolaatikoihin**, differentiaalivedin, kantavuus 75 kg. Keskuslukitus haittasynterilukolla. 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää (kääntyvissä pyörissä pyörän suuntalukitus ja pyörälukitus.) Ø 125 mm, hankausta kestävät, **sähköä johtavat pyörät.**

**Käyttö:**

Yksilöllisesti varusteltava laatikostorunko työasemiin nro 972010 – 972015 tai ESD-työpenkkeihin nro 972150 – 972185.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa, kuten RAL 7035, **ESD-jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä. Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että yksittäisten laatikoiden etusarjojen korkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.

**Tekninen kuvaus**

Leveys G	12
----------	----

Hyötykorkeus	425 mm
Malli	siirrettävät
Malli	omaa varustelua varten
Leveys	400 mm
Syvyys	650 mm
Korkeus	700 mm
Syvyys G	20
Enimmäiskantokyky	250 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	12×20G
Tuotetyyppi	Työkalukaapin runko