

Garant GRIDLINE

## Yhdellä kädellä yksittäin avattava ESD-vetolaatikko, 12×20G, laatikoiden etukorkeus: 100mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 972036 100    |
| GTIN         | 4062406773847 |
| Tuoteluokka  | 9GG           |

### Kuvaus

**Malli:**

100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, tukeva teräsrakenne, kantavuus 75 kg. Alumiiniset vetimet. Vetolaatikot, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

**Laatikoiden yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen avaus** estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Ehdottoman tarpeellinen kaikkiin asennusvaunuihin tai siirrettäviin työpenkkeihin ja laatikostorunkoihin.

**Sopii:**

Kaikki ESD-rungot 16G.

**Pintakäsittely:**

Laatikostorunko ja etuosa vaaleanharmaat RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

### Tekninen kuvaus

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg       |
| Hyötysyvyys G                        | 20          |
| Etukorkeus                           | 100 mm      |
| Hyötyleveys G                        | 12          |
| Hyötykorkeus                         | 75 mm       |
| Vetolaatikoiden yksittäisavaus       | Yhden käden |

|   |          |
|---|----------|
| Vetolaatikoiden hyötyala G                              | 12×20    |
| Hyötysyvyys   | 500 mm   |
| Hyötyleveys   | 300 mm   |
| Vetolaatikoissa yksittäislukitus                        | kyllä    |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 %    |
| sähköstaattinen ominaisuus                              | EGB/ESD  |
| Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G                | 12×20G   |
| Tuotetyppi  | Laatikko |