

Garant GRIDLINE

**ESD-vetolaatikko, 12×20G, laatikoiden etukorkeus: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972035 50
GTIN	4062406769765
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, tukeva teräsrakenne, kantavuus 75 kg. Alumiiniset vetimet. Vetolaatikot, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

**Sopii:**

Kaikki ESD-rungot 16G.

**Pintakäsittely:**

Laatikostorunko ja etuosa vaaleanharmaat RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

**Tekninen kuvaus**

Hyötyleveys G	12
Etukorkeus	50 mm
Hyötysyvyys G	20
Hyötykorkeus	25 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Hyötysyvyys	500 mm
Hyötyleveys	300 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei

Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	12×20G
Tuotetyyppi	Laatikko