

Garant GRIDLINE

Yhdellä kädellä yksittäin avattava ESD-vetolaatikko, 12×20G, laatikoiden etukorkeus: 150mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	972036 150
GTIN	4062406773861
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus

Malli:

100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatitot, tukeva teräsrakenne, kantavuus 75 kg. Alumiiniset vetimet. Vetolaatitot, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen avaus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Ehdottoman tarpeellinen kaikkiin asennusvaunuihin tai siirrettäviin työpenkkeihin ja laatikostorunkoihin.

Sopii:

Kaikki ESD-rungot 16G.

Pintakäsittely:

Laatikostorunko ja etuosa vaaleanharmaat RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

Tekninen kuvaus

Hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Hyötyleveys G	12
Etukorkeus	150 mm

Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Hyötykorkeus	125 mm
Hyötysyvyys	500 mm
Hyötyleveys	300 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	kyllä
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	12×20G
Tuotetyyppi	Laatikko