

Garant GRIDLINE

ESD-laatikostorunko 16G varustetaan itse vetolaatikoilla, 12×20G, Rungon korkeus: 500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972030 500
GTIN	4062406769741
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräksinen laatikostorunko. **100-prosenttisesti kokoneen ulosvedettäviin vetolaatikoihin**, differentiaalivedin, kantavuus 75 kg. Keskuslukitus haittasyliinterilukolla.

Käyttö:

Yksilöllisesti varusteltava laatikostorunko työasemiin nro 972010 – 972015 tai ESD-työpenkkeihin nro 972150 – 972185.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa, kuten RAL 7035, **ESD-jauhemaalattu**.

Huomautus:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä. Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että yksittäisten laatikoiden etusarjojen korkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.

Tekninen kuvaus

Syvyys G	20
Leveys G	12

Korkeus	500 mm
Malli	omaa varustelua varten
Hyötykorkeus	425 mm
Paino	13 kg
Syvyys	650 mm
Leveys	400 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	12×20G
Tuotetyyppi	Työkalukaapin runko