

## Ergonominen työjakkara UP, Istuimen väri: GREY



### Tilaustiedot

Tilausnumero	965416 GREY
GTIN	4016849583976
Tuoteluokka	96B

### Kuvaus

#### Malli:

Jakkara, joka tukee dynaamista istumista. Sivuttain liikkuva pyöristety, liukumattoman pohjalevyn (360°) ansiosta. Istuinpintaa voidaan kallistaa 10°. Muovirungossa turvakaasujousi, korkeudensäätö vetämällä punaista käsihihnaa.

Sisältää ylimääräisen istuintyyny, joka on pehmeä, kestävä ja pitkäikäinen, luistamaton alapinta, 100 % polyesteriä, pesu 30 °C:ssa.

Istuinpinta ja jalusta basaltinharmaa RAL 7012, jakkaran runko musta, istuintyyny kvartsinharmaa.

**Standardi:**  
**DIN 68877**

### Tekninen kuvaus

Paino	4,3 kg
Kantavuus	120 kg
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Istuinmateriaalin väri	kvartsinharmaa

Istuin-Ø	280 mm
Jalkaristikon materiaali	muovi
Istuinpinnan materiaali	Kangas
Jalan Ø	330 mm
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	450 - 630 mm
Tuotetyyppi	Jakkara