

AEG

Iskuruuvain, Tyyppi: BSS18MTF12



Tilaustiedot

Tilausnumero	074016 BSS18MTF12
GTIN	4058546374570
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

Tehokas 18 V:n akkukäyttöinen iskuruuvinväännin, jossa on 1/2 tuuman nelikulmainen työkalupidin.

- **Työskentelyalueen LED-valaistus.**
- **Kahvassa softgrip-pinnoite.**
- **Vyökoukku.**
- **Vääntömomentin säätö 4 vaiheessa, AutoStop pyöränmuttereiden optimaaliseen kiristykseen ja irrottamiseen.**
- **Harjaton moottori.**

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja laturia, laatikossa.

Huomautus:

Sopiva vara-akku löytyy nrosta 073846– 073848. Akkualoituspaketit numerosta 073844.

Tekninen kuvaus

Työkalunpitimen väänninprofiili	Ulkonelikulma
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0

Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Suurin kiristysmomentti	785 Nm
Iskutiheys	0 - 3800 min ⁻¹
akun jännite	18 V
Valmistajamerkintä	BSS18MTF12
ruuvin enimmäis-Ø (8,8–12,9)	M16
Akkutyyppe	Litium-ioni
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
Työkalunpitimen mitta	1/2 tuuma
Paino	1,65 kg
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	AEG tyyppi AS 18 V
Tuotetyyppe	Iskuruuvain