

Garant**ESD-työpiste, korkeussäätö Kantokyky maks. 250 kg, ESD-levy, Tyyppi: 1250/S****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 972017 1250/S |
| GTIN | 4062406773595 |
| Tuoteluokka | 9GG |

Kuvaus**Malli:**

ESD-työpiste, sähkötoiminen korkeussäätö. Ei-johtavassa runko-osassa nostoyksikkö ja sivulla ja takana poikittaistuet, jotka lisäävät vakautta. 50 mm paksu tilavuusjohtava ESD-levy. Käyttöpaneeli ei ESD-johtava. Työpöytä, jossa on erotuslevy, johtava, vaaleanharmaa kuten RAL 7035, asennus riviin mahdollista.

Pintakäsittely:

Mustat korkeussäädettävät jalat, antrasiitit RAL 7016 **jauhemaalatut** poikittaistuet.

Suositus:

Kevyet asennustyöt istuen ja seisoen.

Huomautus:

Enimmäiskantavuuden vuoksi tulisi käyttää vain siirrettäviä laatikostorunkoja. Laatikostorunkojen asentamista työtason alle tulee välttää. Muiden osien asentaminen pienentää kuormituskykyä. Toimitus valmiiksi asennettuna.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|--------|
| Työtason paksuus | 50 mm |
| Työtason syvyys | 750 mm |
| Paino | 98 kg |

| | |
|--|---------------|
| Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä | 720 - 1200 mm |
| Suurin kantavuus | 250 kg |
| Syvyys | 750 mm |
| Nostonopeus | 38 mm/s |
| Työtason pituus | 1250 mm |
| Leveys | 1250 mm |
| Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 250 kg |
| Korkeudensäätömalli | sähköinen |
| Pöytälevyn paksuus | 50 mm |
| sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD |
| Tuotetyyppi | Työpöytä |