

Garant**ESD-työpiste, korkeussäätö Kantokyky maks. 250 kg, ESD-levy, Tyyppi: 1500****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972017 1500
GTIN	4062406773601
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

ESD-työpiste, sähkötoiminen korkeussäätö. Ei-johtavassa runko-osassa nostoyksikkö ja sivulla ja takana poikittaistuet, jotka lisäävät vakautta. 50 mm paksu tilavuusjohtava ESD-levy. Käyttöpaneeli ei ESD-johtava. Työpöytä ilman erotuslevyjä, asentaminen riviin ei ole mahdollista.

Pintakäsittely:

Mustat korkeussäädettävät jalat, antrasiitit RAL 7016 **jauhemaalatut** poikittaistuet.

Suositus:

Kevyet asennustyöt istuen ja seisoen.

Huomautus:

Enimmäiskantavuuden vuoksi tulisi käyttää vain siirrettäviä laatikostorunkoja. Laatikostorunkojen asentamista työtason alle tulee välttää. Muiden osien asentaminen pienentää kuormituskykyä. Toimitus valmiiksi asennettuna.

Tekninen kuvaus

Työtason pituus	1500 mm
Nostonopeus	38 mm/s
Syvyys	750 mm
Leveys	1500 mm
Työtason paksuus	50 mm

Suurin kantavuus	250 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Paino	101 kg
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	610 - 1200 mm
Työtason syvyys	750 mm
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Työpöytä