



Laseretäisyysmittari, Tyyppi: GLM100-25C



Tilaustiedot

Tilausnumero	465560 GLM100-25C
GTIN	4059952614298
Tuoteluokka	46T

Kuvaus

Malli:

Laseretäisyysmittalaite, jossa on vankka, iskunkestävä, roiskevesi- ja pölysuojattu kotelo. Roiskevesi- ja pölysuojattu (IP 54). Laserluokka 2, IEC 825-1. Tarkkuutta pitkillä etäisyyksillä. Mittausten siirto Bluetoothilla uuteen MeasureOnApp-sovellukseen.

Kuvaus mainosteksti:

Laseretäisyysmittalaite, jossa on vankka, iskunkestävä, roiskevesi- ja pölysuojattu kotelo. Roiskevesi- ja pölysuojattu (IP 54). Laserluokka 2, IEC 825-1. Laserluokka 2, standardi IEC 825-1. Jalustan kierre 1/4 tuumaa. Integroitu 360°:n kaltevuudentunnistin näyttää kohteen kaltevuuden suoraan ja mahdollistaa epäsuoran korkeuden mittauksen. Digitaaliseen pohjapiirrosten laatimiseen, valmiiden tuomiseen, muokkaamiseen ja tulosten viemiseen sekä helppoon rakennuksen mitoittamiseen. Tiedonsiirtomahdollisuus Bluetooth®-tekniikalla.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää suojapussin. Sisältää paristot nro 081551 LR6.

Erikoistarvike:

Mittausjalusta nro 468558

Tekninen kuvaus

Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Paino	230 g
Pintojen ja määrien lasku	kyllä
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Sarja	GLM100-25C
Virtalähde	081551 LR6
Kaltevuudentunnistin	360 astetta
Leveys	64 mm
Viimeisten mittausten haku	kyllä
Mittaustarkkuus	± 1,5 mm
Epäsuora mittaus (Pythagoraan lause)	kyllä
Yhteen-/vähennyslasku	kyllä
Digitaalinen tähtäin	kyllä
Valmistajamerkintä	GLM100-25C
Pituus	142 mm
IP-suojaluokka	IP 54
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Korkeus	28 mm
Kantama	100 m
Jalustakierre	1/4 tuuma
Minimi- ja maksimimittaus	kyllä
Laserluokka - IEC 825-1	2
Tuotetyyppi	Etäisyysmittari

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081551 LR6
-------------------------------------------------------	------------