



Laseretäisyysmittari, Tyyppi: GLM150-27C



Tilaustiedot

Tilausnumero	465560 GLM150-27C
GTIN	4059952614304
Tuoteluokka	46T

Kuvaus

Malli:

Laseretäisyysmittalaite, jossa on vankka, iskunkestävä, roiskevesi- ja pölysuojattu kotelo. Roiskevesi- ja pölysuojattu (IP 54). Laserluokka 2, IEC 825-1. Tarkkuutta pitkillä etäisyyksillä. Mittausten siirto Bluetoothilla uuteen MeasureOnApp-sovellukseen. Kuvien tallennus sisäiseen muistiin ja kuvien siirto USB-yhteydellä tietokoneeseen. Integroitu litiumioniakku tarjoaa hyvän joustavuuden ja antaa osansa kestävään kehitykseen.

Kuvaus mainosteksti:

Laseretäisyysmittalaite, jossa on vankka, iskunkestävä, roiskevesi- ja pölysuojattu kotelo. Roiskevesi- ja pölysuojattu (IP 54). Laserluokka 2, IEC 825-1. Laserluokka 2, standardi IEC 825-1. Jalustan kierre 1/4 tuumaa. Integroitu 360°:n kaltevuudentunnistin näyttää kohteen kaltevuuden suoraan ja mahdollistaa epäsuoran korkeuden mittauksen. Digitaaliseen pohjapiirrosten laatimiseen, valmiiden tuomiseen, muokkaamiseen ja tulosten viemiseen sekä helppoon rakennuksen mitoittamiseen. Tiedonsiirtomahdollisuus Bluetooth®-tekniikalla.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää suojapussin. Sis. litiumioniakun + Micro-USB-kaapelin.

Erikoistarvike:

Mittausjalusta nro 468558

Tekninen kuvaus

Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Pintojen ja määrien lasku	kyllä
Paino	210 g
Pituus	142 mm
Jalustakierre	1/4 tuuma
Akkukapasiteetti	3,12 Ah
Kaltevuudentunnistin	360 astetta
Epäsuora mittaus (Pythagoraan lause)	kyllä
Leveys	64 mm
Viimeisten mittausten haku	kyllä
Nimellisjännite	3,6 V
Mittaustarkkuus	± 1,5 mm
Minimi- ja maksimimittaus	kyllä
Korkeus	28 mm
Akkutyyppe	Litium-ioni
Yhteen-/vähennyslasku	kyllä
Virtalähde	Li-ioniakku
Kantama	150 m
Valmistajamerkintä	GLM150-27C
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä.
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
IP-suojaluokka	IP 54
Sarja	GLM150-27C
Digitaalinen tähtäin	kyllä
Laserluokka - IEC 825-1	2
Tuotetyyppi	Etäisyysmittari

