



Itsetasaava ristilinjalaser GLL, Tyyppi: 2-15G



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 468490 2-15G |
| GTIN | 4059952511054 |
| Tuoteluokka | 46T |

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen ristilinjalaser, jossa on itsetasaavat laserlinjat. Vaaka- ja pystylinjojen nopea kohdistus. Kestävä malli, pehmeä Softgrip-pinnoite vähentää iskurasitusta. Pöly- ja roiskeveesisuojattu. Lisäksi kaksi vertikaalista luotipistettä.

Yksi vaaka- ja kaksi 360°-pystylinjaa mahdollistavat monet eri käyttötarkoitukset samanaikaiseen merkintään, kohdistukseen ja asettamiseen sisätiloissa. Suuri työalue 120 metriin asti LR 7 Professional -vastaanottimen avulla (lisävaruste). **IP64-suoja.** Tukeva rakenne, upotetut lasit ja kumitettu kotelo käyttöön vaativissa työolosuhteissa. Mukava, nopea ja turvallinen kiinnitys LV 10 Professional -yleispidikkeen ja erittäin vahvojen magneettien ansiosta.

Vihreät laserlinjat takaavat parhaan näkyvyyden myös huonoissa valo-olosuhteissa.

Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

4x paristo nro 081561 LR6, yleispidike LB 10, laserkohdelevy, suojalaukku.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------|--------|
| Korkeus | 115 mm |
|---------|--------|

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Kantama | 15 m |
| Jalustakierre | 1/4 tuuma |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen |
| Valmistajamerkintä | GLL 2-15 G |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 4 |
| virheraja | ± 0,3 mm/m |
| Säätöalue | ±4 astetta |
| Laserluokka | 2 |
| Paino | 570 g |
| Pituus | 126 mm |
| Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR6 |
| Leveys | 63 mm |
| Laserin väri | vihreä |
| IP-suojausluokka | IP 64 |
| Tuotetyyppi | Ristiviivalaser |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6 | 081561 LR6 |
|---|------------|