

**Viilto- ja kuumansuojakäsinepari, Käsineen koko: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094619 10
GTIN	4062406773397
Tuoteluokka	02H

Kuvaus**Malli:**

HOLEX-viilto- ja lämmönsuojakäsine, neuletiheys 10. Viiltosuojaluokka C. Kosketuslämpösuoja 250 °C (korkeintaan 15 sekuntia).

Standardi:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

EN 388	4X31C
EN 407	X2XXXX
Kosketuskuumuus enint.	250 °C
Rungon materiaali	Polyesteri, aramidi, lasikuitu
Pinnoitus	Nitril
Väri	oranssi/musta

Käyttö	uudelleenkäytettävä
Käyttöalue	Allround
Neulosteknologia	10G
Viiltosuojaluokka	C
Standardi	EN 407
Tuotetyyppi	Kuumasuojakäsineet