

Garant**Jyrsintappisarja, pinnoitettu GARANT Master Steel – karkea, 5-osainen, HM AlCrN, Jyrsintappien lukumäärä: 5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	547405 5
GTIN	4062406774479
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

Innovatiivinen hammastus mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan. Varren Ø 6 mm.

Uusi innovatiivinen hammasgeometria mahdollistaa suuren lastuamistehon erittäin rauhallisessa käynnissä ja hyvässä ohjattavuudessa. Optimaalisen lastunmuodostuksen (ei teräviä lastuja) ansiosta saavutetaan hyvän pinnanlaatu rouhinta- ja tasoituskäytössä.

KM-jyrsinpäävalikoima STEEL Cut, yleiset muotovaihtoehdot.

Erittäin tehokas pinnoite pidentää käyttöaika, vähentää lämmönsiirtoa ja parantaa lastunpoistoa.

- **Hyvä materiaalinpoisto.**
- **Hiljainen käynti.**
- **Laadukas pinnoite vähäiseen lämpökuormitukseen, pitkään käyttöikään ja parannettuun lastunpoistoon.**
- **Moderni materiaali optimoitu teräkselle.**
- **Erittäin pitkät käyttöiät.**

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään

halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

Käyttö:

Optimoitu **teräksen ja valuteräksen** työstöön.

Sopii sekä käsi- että teollisuusrobottikäytössä kaikille teräsmateriaaleille. Purseenpoistoon, reunojen katkaisuun, silotukseen, hitsisaumojen ja pintojen työstämiseen.

Toimituksen sisältö:

1 kpl nro 547400 koko A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.

Huomautus:

Materiaalit, joissa on huono lämmönjohtavuus; laske kierroslukua välttämään jyrsinpään sinistymistä ja likaantumista.

Tekninen kuvaus

Sarja	GARANT Master Steel
Lastuava aine	HM AlCrN
Varren Ø	6 mm
Jyrsintappien lukumäärä	5
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		

Tarvikkeet

Jyrsintappi pinnoitettu GARANT Master Steel – karkea
Tyyppi C1225

547400 C1225

547400 F1225

Jyrsintappi pinnoitettu GARANT Master Steel – karkea
Tyyppi F1225

Jyrsintappi pinnoitettu GARANT Master Steel – karkea
Tyyppi A1225

547400 A1225

Jyrsintappi pinnoitettu GARANT Master Steel – karkea
Tyyppi D1210

547400 D1210

Jyrsintappi pinnoitettu GARANT Master Steel – karkea
Tyyppi G1225

547400 G1225