

**Garant****GARANT Master INOX -jyrsintappisarja, päällystetty 5-osainen, karkea, HM AlTiN, Jyrsintappien lukumäärä: 5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	547505 5
GTIN	4062406774486
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:**

**Innovatiivinen hammastus** mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Erinomainen lastunmuodostus ja pintakiilto, vähäinen kuumuuden siirtyminen materiaaliin (ei värjäytymistä). Varren Ø 6 mm.

Uusi innovatiivinen hammasgeometria mahdollistaa suuren lastuamistehon erittäin rauhallisessa käynnissä ja hyvässä ohjattavuudessa. Optimaalisen lastunmuodostuksen (ei teräviä lastuja) ansiosta saavutetaan hyvän pinnanlaatu rouhinta- ja tasoituskäytössä.

KM-jyrsinpäävalikoima INOX Cut, yleiset muotovaihtoehdot.

Erittäin tehokas pinnoite pidentää käyttöaika, vähentää lämmönsiirtoa ja parantaa lastunpoistoa.

- **Hyvä materiaalinpoisto.**
- **Rauhallinen käynti.**
- **Laadukas pinnoite vähäiseen lämpökuormitukseen, pitkään käyttöikään ja parannettuun lastunpoistoon.**
- **Moderni materiaali optimoitu teräkselle.**
- **Erittäin pitkät käyttöiät.**

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään

halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

#### Käyttö:

Optimoitu **austeniittisten, ruostumattomien ja haponkestävien terästen**, kevyiden titaaniseosten ja ei-rautametallien työstöön.

Sopii sekä käsi- että teollisuusrobottikäytössä kaikille ruostumattomille teräksille.

Purseenpoistoon, reunojen katkaisuun, silotukseen, hitsisaumojen ja pintojen työstämiseen.

#### Toimituksen sisältö:

1 kpl nro 547500 koko A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.

#### Huomautus:

Materiaalit, joissa on huono lämmönjohtavuus; laske kierroslukua välttämään jyrsinpään sinistymistä ja likaantumista.

## Tekninen kuvaus

Sarja	GARANT Master INOX
Lastuava aine	HM AlTiN
Varren Ø	6 mm
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
CuZn	soveltuu		

## Tarvikkeet

GARANT Master INOX -jyrsintappi, päällystettykarkea Tyyppi C1225	547500 C1225
GARANT Master INOX -jyrsintappi, päällystettykarkea Tyyppi F1225	547500 F1225
GARANT Master INOX -jyrsintappi, päällystettykarkea Tyyppi A1225	547500 A1225

---

GARANT Master INOX -jyrsintappi, päällystettykarkea  
Tyyppi G1225

---

547500 G1225

GARANT Master INOX -jyrsintappi, päällystettykarkea  
Tyyppi D1210

---

547500 D1210