

Garant**Digitaalinen työntömitta HCT IP67 ja Bluetooth sekä pyöreä syvyysmitta, Mittausalue: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	412783 150
GTIN	4062406773953
Tuoteluokka	41A

Kuvaus**Malli:**

Digitaalinen työntömitta IP 67 HCT, **Bluetooth 5.0. Selkeälukuinen, hyvän erottelukyvyn LCD-näyttö, jonka merkkikorkeus on 11,5 mm.** Erittäin pitkä paristojen käyttöaika uudenaikaisen, energiatehokkaan mittausjärjestelmän ansiosta. Järjestelmä kytkee 10 minuutin kuluttua automaattisesti säästötoimintoon. Se aktivoidaan uudelleen helposti liikusäädintä siirtämällä. Mittausarvo ja nollapiste eivät katoa. 2-komponenttirunko, **luistamaton Haptoprene-pinta.** Työntömitta on suojattu vedeltä, jäähdytysnesteiltä, öljyltä ja pölyltä. Mittauspinnat on hienohierretty. Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) mobiilisovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin. Käytettävissä myös human interface devicen (HID) kanssa.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Varaosa:

Paristopidike nro 412237 koko B.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,01 mm
Radiokäyttö	HID (Human Interface Device)
Radiokäyttö	HCT-mobiilisovellus
Radiokäyttö	HCT Windows-sovellus

Sarja	HCT
Syvyysmitta	Ø 1,6
Lukema valittavissa	mm/tuunaa
Lukema	0,0005 tuuma
Tuotenro, paristot/akut	081560
IP-suojausluokka	IP 67
Leukapituus	40 mm
Kansainvälinen rakennekoko	CR2032
Paristotyyppi	Nappiparisto
Standardi	ISO 13385
Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Kalibrointi	A1
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Mittapoikkeama E MPE	±0,02 mm
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta
enimmäismittausalue 200 mm

021000 200

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta
enimmäismittausalue 200 mm

021010 200

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Työntömitan suojus Tyyppi B	412237 B
Syvyyssmittapitimen ruuvi	412236
Tyyppi SPRING	412240 SPRING