



## Itsetasaava ristilinjalaser LINO, Tyyppi: L6RS



### Tilaustiedot

Tilausnumero	468486 L6RS
GTIN	7640180530640
Tuoteluokka	47C

### Kuvaus

#### Malli:

Vankka, ergonominen muovirunko; pöly- ja roiskevesisuojaattu. Itsetasaava multilinjalaser, 3x 360° laserlinjat. Yksi vaakasuuntainen ja kaksi vaakasuuntaista 360° laserlinjaa. Laserlinjat näkyvissä ohuina, terävinä ja selkeinä. Laserteho säädettävissä 3 vaiheessa parempaa näkyvyyttä tai pidempää käyttöaikaa varten. Itsetasoittuva pitkällä etäisyyksillä kaltevissa paikoissa. Ajansäästö luotipisteen helpolla säädöllä. Kiinteä luotipiste integroidun perustan ansiosta. Laserlinjojen helppo ja tarkka suuntaus  $\pm 10^\circ$ . Henkilökohtaisten asetusten tallennustoiminto. Pöly- ja roiskevesisuojaattu. Kolminkertainen virransaantikonsepti mahdollistaa keskeytymättömän työskentelyn. Käytettävissä valinnaisesti litiumioniakulla, AA-paristoilla tai verkkovirralla.

#### Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

3x paristo nro 081561 LR6, laserkohdelevy, laukku.

### Tekninen kuvaus

Korkeus	110 mm
Paino	530 g
Jalustakierre	1/4 UNC tuuma
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Laserin väri	pun.
Kantama vastaanottimen kanssa	70 m
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Kantama	25 m
IP-suojaluokka	IP 54
Leveys	60 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
virheraja	± 0,2 mm/m
Säätöalue	±4 astetta
Syvyys	100 mm
Sarja	LINO
Halkaisija vastaanottimen kanssa	140 m
Käyttöaika	25 h
Tuotetyyppi	Ristiviivalaser

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------