



Itsetasaava ristilinjalaser LINO, Tyyppi: L6GS



Tilaustiedot

Tilausnumero	468486 L6GS
GTIN	7640180530657
Tuoteluokka	47C

Kuvaus

Malli:

Vankka, ergonominen muovirunko; pöly- ja roiskevesisuojaattu. **Vihreä laserlinja optimaaliseen näkyvyyteen. 400% parempi näkyvyys kuin punaisessa lasersäteessä.**

Itsetasaava multilinjalaser, 3× 360° laserlinjat. Yksi vaakasuuntainen ja kaksi vaakasuuntaista 360° laserlinjaa. Laserlinjat näkyvissä ohuina, terävinä ja selkeinä. Laserteho säädettävissä 3 vaiheessa parempaa näkyvyyttä tai pidempää käyttöaikaa varten. Itsetasoittuva pitkillä etäisyyksillä kaltevilla paikoissa. Ajansäästö luotipisteen helpolla säädöllä. Kiinteä luotipiste integroidun perustan ansiosta. Laserlinjojen helppo ja tarkka suuntaus $\pm 10^\circ$. Henkilökohtaisten asetusten tallennustoiminto. Pöly- ja roiskevesisuojaattu. Kolminkertainen virransaantikonsepti mahdollistaa keskeytymättömän työskentelyn. Käytettävissä valinnaisesti litiumioniakulla, AA-paristoilla tai verkkovirralla.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Litiumioniakku, laturi ja verkkoadapteri, laserkohdelevy, laukku.

Tekninen kuvaus

Leveys	60 mm
Akkukapasiteetti	5,2 Ah
Säätöalue	±4 astetta
Jalustakierre	1/4 UNC tuuma
Akkutyyppe	Litium-ioni
Laserin väri	vihreä
Syvyys	100 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
IP-suojausluokka	IP 54
Sarja	LINO
Paino	530 g
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Kantama	35 m
virheraja	± 0,2 mm/m
Kantama vastaanottimen kanssa	70 m
Korkeus	110 mm
Halkaisija vastaanottimen kanssa	140 m
Käyttöaika	11 h
Tuotetyyppi	Ristiviivalaser