

**Tyynyhiomalaikka (A) 4-kerroksinen, Ø 50 mm, Rakeisuus: 80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	555171 80
GTIN	4007220152768
Tuoteluokka	55G

**Kuvaus****Malli:**

Erikoistyökalu, jossa on 4-kerroksiset toisiinsa tarttuvut hiomakankaat ja kierteitetty istukka keskellä.

**Käyttö:**

Sivuhiontaan vaikeasti saavutettavissa paikoissa, kuten urissa, kourulistoissa ja raoissa. Hiominen ylä- ja alapuolella mahdollista.

**Huomautus:**

Käytä kiinnitystuurnaa nro 555175.

Hioma-aineen lyhenne: A

Suositteltu kierrosluku: 6500 min<sup>-1</sup>

**Tekninen kuvaus**

Rakeistus-vertailu	80
Kiekon Ø	50 mm
Hioma-aine	Korundi-hiomarae (A)
Hioma-aineen lyhenne	A

Hioma-aineen alusta	Pellava
Tuotenimen määrite	Ø 50 mm
Käyttökone	Suorahiomakone
Suositteltu kierrosluku	6500 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
kuiva	soveltuu		