

**Tyynyhiomalaikka (A) 4-kerroksinen, Ø 30 mm, Rakeisuus: 80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	555170 80
GTIN	4007220152706
Tuoteluokka	55G

Kuvaus**Malli:**

Erikoistyökalu, jossa on 4-kerroksiset toisiinsa tarttuvut hiomakankaat ja kierteitetty istukka keskellä.

Käyttö:

Sivuhiontaan vaikeasti saavutettavissa paikoissa, kuten urissa, kourulistoissa ja raoissa. Hiominen ylä- ja alapuolella mahdollista.

Huomautus:

Käytä kiinnitystuurnaa nro 555175.

Hioma-aineen lyhenne: A

Suosittelun kierrosluku: 6500 min⁻¹

Tekninen kuvaus

Rakeistus-vertailu	80
Kiekon Ø	30 mm
Hioma-aine	Korundi-hiomarae (A)
Hioma-aineen lyhenne	A

Hioma-aineen alusta	Pellava
Tuotenimen määrite	Ø 30 mm
Käyttökone	Suorahiomakone
Suosittelun kierrosluku	6500 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
kuiva	soveltuu		