

Garant**TKM-pallopääjyrsin, pinnoittamaton, Ø DC: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	207106 6
GTIN	4045197540485
Tuoteluokka	11X

Tekninen kuvaus

Kavennuksen Ø D ₁	5,9 mm
Syöttö f _z kopiojyrsintään teräksessä < 900 N/mm ²	0,037 mm
Syöttö f _z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,033 mm
Terän Ø D _c	6 mm
HammaslukuZ	2
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	17 mm
varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	54 mm
Terän pituus L _c	10 mm
Nousukulma	30 astetta
Säde R	3 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora

Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,05×D kopiojyrsinnässä
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi	DIN 6535 HA
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	230 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	140 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	35 m/min	M
GG(G)	soveltuu	70 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	160 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------