



## Esiasetuslaite UNO, Tyyppi: UPCAM



### Tilastiedot

Tilausnumero	355020 UPCAM
GTIN	4034221174659
Tuoteluokka	34H

### Kuvaus

#### Malli:

- **Isokokoinen Multi-Touchscreen intuitiivisella ja helpolla Microvision-käyttöliittymällä.**
- **Kalibrointilaite SK50-peruskiinnityksessä.**
- **Yksinkertaiset säilytysmahdollisuudet 3 adapterille, joissa on SK50-lisäosat.**
- **Kummankin akselin pikasäätö Release-by-Touch (X/Z) -toiminnolla.**
- **Molempien akseleiden (X/Z) hienosäätö kääntöpyörän avulla.**
- **Kara 4×90° ja karan jarru.**
- **Kamera 32-kertaisella suurennuksella.**

Laite toimii yhdessä lisävarusteena saatavien tuotantoon liittyvien Hoffmann Group Connected -ohjelmistoratkaisujen kanssa.

#### Käyttö:

Koneella tuotannossa tai töiden valmistelussa tehtävään työkalujen mittaamiseen ja määrittämiseen.

#### Toimituksen sisältö:

Lämpöetikettitulostin ja etiketit, yksinkertainen järjestelmän alakaappi, mittausohjelmisto kaikilla yleisimmillä kielillä, **käyttöönotto ja koulutus sisältyy hintaan (1/2 päivää).**

#### Erikoistarvike:

Haimer-esiasetuslaitteet ovat yhteensopivia GARANT-pelkistimien 354771; 354773; 354775; 354777 ja 354779 kanssa. Haimer-pelkistimiä on saatavilla pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

Kokonaisleveys	2264 mm
Jalustan leveys	1294 mm
Peruskiinnitys	SK50 Ultra -tarkkuuskara
Paino	300 kg
Mittausalue Z	400 mm
Syvyys	590 mm
Karan kuormitus	30 kg
Mittausalue X	400 mm
Pika-asetus	paineilmakäytt.
Toinen kamera objektiivin kannattimessa	kyllä
Kokonaiskorkeus	1735 mm
Hakatulkki X	100 mm
Sarja	Hoffmann Group Connected
Liitäntä	Hoffmann Group Connected
Näytön koko	22 tuuma
Tuotetyyppi	Aetuslaite