



Kutistusistukka Power Shrink Chuck ja Safe-Lock, HSK-A 63 erittäin lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 25mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 307935 25 |
| GTIN | 4034221063700 |
| Tuoteluokka | 34I |

Kuvaus

Malli:

Kutisteistukka suurimpaan lastuamistehoon suurteholastuamisessa (HPC). Optimoitu muotoilu yhdistää suuren jäykkyyden ja värinävaimennuksen. Se suojaa konetta, karaa ja työkaluja.

- **Safe-Lock-ulosvetosuojaus estää työkalun tahattoman ulos vetämisen.**
- **Suurempi lastuamisteho korkeampien kierroslukujen, suurempien syöttöjen ja suuremman lastuamissyvyyden ansiosta.**
- **Lyhyemmät työstöajat.**
- **Tasaisempi käynti, ja sen ansiosta parempi pinnanlaatu ja työkalun, karan ja koneen suojaus.**
- **Kierrerei'illä ruuveilla tehtävään tasapainotukseen.**
- **Suljettavilla Cool Jet -rei'illä.**
- **Pituudensäätöruuvilla (säätö 10 mm).**

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen, toleranssi h6 **Safe-Lock-hionnalla**. Soveltuu kaikille kutistuslaitetyypeille, esim. induktiivisille, kontakti- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

Jyrsimet Safe-Lock-hionnalla, katso täyskovametallijyrsimet.

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistuslaitteet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

Huomautus:

Muita kutisteistukoita, joissa **Safe-Lock**, tilauksesta.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|------------------------------------|
| Ulkonema A-mitta | 85 mm |
| Ø D ₂ | 45 mm |
| Jäähdytinkanavan reikä | lukittava |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 25 mm |
| Ulko-Ø D | 51 mm |
| Maksimaalinen kiinnityssyvyys L _E | 57 mm |
| Sovitin | HSK-A 63 erittäin lyhyt |
| Kiinnitysnormi | DIN 69893 |
| Kiinnitysnormi | DIN 69893 |
| Muoto | A |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | 3 µm |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Lastuamisstrategia | HSC |
| Työkalun ulosvetosuoja | Safe-Lock h6 |
| Tuotetyyppi | Kutistusistukka |